


XDS-CF

细胞工厂专用显微镜

Cell Factory Microscope





细胞工厂专用倒置显微镜 XDS-CF，采用优良的无限远光学系统，加宽超大平台，聚光镜调节范围加大，以适应 5 层、10 层甚至更多层的细胞工厂的观察，可实现明场细胞观察，可升级相衬观察。可对细胞组织、透明液态组织的显微观察，可对培养皿中的的组织进行动态观察。可升级显微相机连接电脑拍照、录像，分析、测量。也可以升级 HDMI 高清测量、拍照、录像等。可应用于科研院所、高等院校、医疗卫生、生物医药、检验检疫、农牧乳业等部门。

技术参数规格

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|------|---------|----------|
| 目镜 | 10X 平场大视野目镜，视场数 Φ 22mm | | | | |
| 物镜 (无限远长工作距离平场消色差物镜) | 类型 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离 mm | 盖玻片厚度 mm |
| | 正常物镜 | 4 倍 | 0.1 | 28 | 1.2 |
| | | 10 倍 | 0.25 | 19.4 | 1.2 |
| | | 20 倍 | 0.40 | 8.0 | 1.2 |
| | | 40 倍 | 0.60 | 3.5 | 1.2 |
| 目镜筒 | 45° 倾斜，双目瞳距调节范围：53~75mm. | | | | |
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦，微动格值:2 μ m,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置 | | | | |
| 转换器 | 五孔转换器 | | | | |
| 载物台 | 固定载物台尺寸：227mmX208mm 玻璃圆载物台板尺寸： Φ 118mm 专为细胞工厂加宽平台（左右各一片） | | | | |
| 平台（选购件） | 机械式移动尺寸，移动范围：横向（X）114mm，纵向（Y）77mm | | | | |
| | 培养皿托板一 | 86mm(宽)X129.5mm(长),可适配圆形培养皿 Φ 87.5mm | | | |
| | 培养皿托板二 | 34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿 Φ 68.5mm | | | |
| | 培养皿托板三 | 57mm(宽) X82mm(长) | | | |
| 聚光系统 | 特长工作距离聚光镜，工作距离高度可调节，调节范围 55mm-400mm | | | | |
| 照明系统 | 9W S-LED 照明（白光照明），亮度可调，亮度可调 | | | | |
| 滤色片 | 内置磨砂玻璃 | | | | |
| 适配接口（选购） | 1 倍或 0.5X CCD 适配接口 | | | | |
| 成像系统（选购） | USB 输出：1800/2000 万像素 显微相机成像系统 HDMI 输出：1080P2K/4K 高清成像 显微相机成像系统 | | | | |

任何外观和规格技术改变，恕不另行通知



重庆留辉科技有限公司

地址：重庆市南岸区丹龙路 88 号

电话：023-88695018

Email: 67873376@qq.com

网址：www.tx-17.com